


SCHEMAT MONTAŻOWY ROZDZIELNICY RUPS2

Wyprowadzenie kabli i przewodów od góry

Przedział montażu wyłącznika głównego

Przedział montażu ochrony przepięciowej

Przedział montażu mostu szynowego zasilającego



W górnej części obudowy montować szyny N i PE

Przedział aparatury zabezpieczeniowej

Głębokość obudowy d=21cm IP40
Prefabrykację wykonać zgodnie z normą PN-EN 60-439-1
Schemat montażowy opracowano na podstawie rozwiązań firmy HAGER

Rozłączniki bezpiecznikowe w wykonaniu do montażu na szynie TH35.
Wyłącznik główny montowany na płycie mont.
Pozostała aparatura w wykonaniu modułowym montowana na szynie TH35.

ELAM - ADAM PIEŚCİK 05-800 PRUSZKÓW ul. Kmicica 2		Stadium		Projekt wykonawczy		Branża		Rewizja		Nr rysunku		E-11 art.2	
Obiekt		Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny - SPZOZ Warszawa ul. Madałńskiego 25		Tytuł rysunku		Projektant		Nr uprawnień		Data		Podpis	
Inwestor		Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny - SPZOZ Warszawa ul. Madałńskiego 25		Schemat ideowy i montażowy rozdzielnicy RUPS2		Sprawdził		mgr inż. Adam Pieścik		Wa-656/63		09.2012	