

## OPIS PANELI NAD ŁÓŻKOWYCH GAZÓW MEDYCZNYCH

Panele nadłożkowe gazów medycznych muszą spełniać wymagania określone art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych oraz muszą być zgłoszone do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych, mają posiadać oznaczenie oznaczone znakiem CE.

Panele nadłożkowe pełnią funkcje zasilająco – oświetleniowe, muszą być wyposażone w gniazda sieciowe 230 V, gniazdo sieciowe 230V Data, gniazdo komputerowe RJ 45 i gniazdo telefoniczne, oświetlenie podstawowe o mocy nie mniejszej niż 80W, oświetlenie miejscowe o mocy nie mniejszej niż 24 W, oświetlenie nocne LED, gniazdo słuchawkowe MINI JACK oraz wbudowany cyfrowy aparat sygnalizacji przyzywowej. Manipulator gruszkowy umożliwiający załączenie oświetlenia miejscowego i nocnego oraz wezwanie pomocy pielęgniarskiej. Oświetlenie główne załączane jest wyłącznikiem umieszczonym przy wejściu do Sali oraz wyłącznikiem na panelu nad łóżkowym .

### I. Dane techniczne panelu nadłożkowego dwustanowiskowego o maksymalnych wymiarach 320 cm x 27 cm x 11 cm – 5 szt.:

1. Dwa zestawy punktów poboru gazów medycznych –tlen i próżnia z wtykiem typu AGA.
2. Gniazda sieciowe 230 V–2 x 2 szt. z ramką podwójną
3. Gniazdo sieciowe Data 230 V - 2 x 2szt. z ramką podwójną
4. Gniazdo komputerowe LAN RJ 45 - 2 szt.
5. Gniazdo telefoniczne – 1 szt.
6. Oświetlenie górne 80 W – 2 szt.
7. Oświetlenie miejscowe 24 W – 2 szt.
8. Oświetlenie nocne LED – 2 szt.
9. Gniazdo słuchawkowe mini jack – 1szt.
10. Łącznik instalacyjny schodowy do sterownia oświetleniem górnym -1szt.
11. Cyfrowy aparat sygnalizacji przyzywowej – 2szt. ( Zamawiający posiada na wyposażeniu system przyzywowy firmy INSEL).
12. Manipulator gruszkowy umożliwiający załączenie oświetlenia miejscowego i nocnego oraz z funkcją wezwania pomocy pielęgniarskiej – 2szt..
13. Zacisk ekwipotencjalny 2 szt.



### II. Dane techniczne panelu nadłożkowego dwustanowiskowego o maksymalnych wymiarach 320 cm x 27 cm x 11 cm – 2 szt.:

1. Zestaw punktów poboru gazów - 2x tlen, podtlenek azotu, powietrze, próżnia i AGFS/AGSS z wtykiem typu AGA.
2. Gniazda sieciowe 230V - 3 x 2 szt. z ramką podwójną
3. Gniazdo sieciowe 230V - 1 szt.
3. Gniazdo sieciowe Data 230 V - 2 szt.
4. Gniazdo komputerowe LAN RJ 45- 6 szt.
5. Gniazdo telefoniczne – 2 x 2 szt.
6. Oświetlenie górne 80 W – 2 szt.
7. Oświetlenie miejscowe 24 W – 2 szt.
8. Oświetlenie nocne LED – 2 szt.
9. Gniazdo słuchawkowe mini jack – 1szt.
10. Łącznik instalacyjny schodowy do sterownia oświetleniem górnym -1szt.

11. Cyfrowy aparat sygnalizacji przyzywowej – 2 szt. (Zamawiający posiada na wyposażenie system przyzywowy firmy INSEL).
12. Manipulator gruszkowy umożliwiający załączenie oświetlenia miejscowego i nocnego oraz z funkcją wezwanie pomocy pielęgniarskie – 2 szt.
13. Zacisk ekwipotencjalny 2 szt.



III. Dane techniczne panelu nadłożkowego dwustanowiskowego o maksymalnych wymiarach 320 cm x 27 cm x 11 cm – 7 szt :

1. Zestaw punktów poboru gazów - tlen i próżnia z wtykiem typu AGA.
2. Gniazda sieciowe 230V - 4 x 2 szt. z ramką podwójną
3. Gniazdo sieciowe Data 230 V - 2 szt.
4. Gniazdo komputerowe LAN RJ 45- 2 szt.
5. Gniazdo telefoniczne –2 szt.
6. Oświetlenie górne 80 W – 2 szt.
7. Oświetlenie miejscowe 24 W – 2 szt.
8. Oświetlenie nocne LED – 2 szt.
9. Gniazdo słuchawkowe mini jack – 1szt.
10. Włącznik instalacyjny oświetlenia górnego - 2 szt.
10. Łącznik podwójny do sterowania oświetleniem miejscowym i nocnym - 2 szt.
10. Łącznik instalacyjny schodowy do sterownia oświetleniem górnym -1szt.
11. Cyfrowy aparat sygnalizacji przyzywowej – 2 szt. ( Zamawiający posiada na wyposażenie system przyzywowy firmy INSEL).
12. Manipulator gruszkowy umożliwiający załączenie oświetlenia miejscowego i nocnego oraz z funkcją wezwanie pomocy pielęgniarskie – 2 szt.
13. Zacisk ekwipotencjalny 4 szt.

